



直径/长度	型号名称										工作压	爆破压	导管外径	适用鞘管	适用导丝
	20	40	60	80	100	120	150	200	220	250	(ATM)	(ATM)	(F)	(F)	(inch)
● 2	PB18020020090	PB18020040090	PB18020060090	PB18020080090	PB18020100090	PB18020120090	PB18020150090	PB18020200090	PB18020220090	PB18020250090	18				
● 2.5	PB18025020090	PB18025040090	PB18025060090	PB18025080090	PB18025100090	PB18025120090	PB18025150090	PB18025200090	PB18025220090	PB18025250090					
● 3	PB18030020090	PB18030040090	PB18030060090	PB18030080090	PB18030100090	PB18030120090	PB18030150090	PB18030200090	PB18030220090	PB18030250090					
● 3.5	PB18035020130	PB18035040130	PB18035060130	PB18035080130	PB18035100130	PB18035120130	PB18035150130	PB18035200130	PB18035220130	PB18035250130					
● 4	PB18040020130	PB18040040130	PB18040060130	PB18040080130	PB18040100130	PB18040120130	PB18040150130	PB18040200130	PB18040220130	PB18040250130					
● 4.5	PB18045020130	PB18045040130	PB18045060130	PB18045080130	PB18045100130	PB18045120130	PB18045150130	PB18045200130	PB18045220130	PB18045250130					
● 5	PB18050020150	PB18050040150	PB18050060150	PB18050080150	PB18050100150	PB18050120150	PB18050150150	PB18050200150	PB18050220150	PB18050250150					
● 5.5	PB18055020150	PB18055040150	PB18055060150	PB18055080150	PB18055100150	PB18055120150	PB18055150150	PB18055200150	PB18055220150	PB18055250150	8	14	3.9	4	0.018
● 6	PB18060020150	PB18060040150	PB18060060150	PB18060080150	PB18060100150	PB18060120150	PB18060150150	PB18060200150	PB18060220150	PB18060250150					

球囊导管长度



直径-压力表 (MM/ATM)




PTA外周球囊扩张导管顺应性									
压力ATM	球囊直径								
1	1.69	2.06	2.48	2.89	3.30	3.97	4.31	4.81	4.98
2	1.76	2.22	2.71	3.09	3.58	4.16	4.46	4.97	5.15
3	1.82	2.29	2.77	3.18	3.67	4.29	4.54	5.08	5.29
4	1.86	2.34	2.83	3.26	3.76	4.33	4.64	5.16	5.42
5	1.89	2.39	2.88	3.33	3.87	4.39	4.73	5.23	5.55
6	1.94	2.44	2.93	3.40	3.93	4.41	4.87	5.37	5.68
7	1.96	2.48	2.97	3.46	3.98	4.47	4.93	5.47	5.80
8	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00
9	2.01	2.53	3.03	3.54	4.04	4.57	5.05	5.56	6.06
10	2.03	2.56	3.06	3.58	4.08	4.64	5.10	5.62	6.13
11	2.05	2.59	3.09	3.62	4.12	4.71	5.15	5.68	6.20
12	2.07	2.62	3.12	3.66	4.16	4.78	5.20	5.74	6.27
13	2.08	2.65	3.15	3.70	4.20	4.85	5.25	5.80	6.33
14	2.10	2.68	3.18	3.74	4.24	4.92	5.30	5.86	6.39
15	2.12								
16	2.13								
17	2.14								
18	2.15								



狭路相逢 收放自如

外周球囊扩张导管



球囊尺寸覆盖范围

2*20mm-6*250mm

所有球囊均可通过4F鞘管

OTW非顺应性 0.018" 系统

管径最细 **3.9F**
超滑亲水涂层
(0.018系统同类型最细管径)

球囊最长 **250mm**
(长度覆盖20-250mm, 直径覆盖2-6mm)

尖端外径 **0.028"**

球囊 **3层折叠** (2~4mm)

球囊 **6层折叠** (4.5~6mm)

同尺寸最高回抱率, 最快缩放速度

您想要的配置 AUSDILATE®全都有

通过性

锥形尖端: 提高导丝和导管的贴合度, 降低“鱼嘴效应”
平滑肩部: 提高尖端和球囊体过度的平滑性
新型包裹设计: 提高球囊充盈和泄压时间, 提高回抱率
超滑管身: 外层超滑亲水涂层降低导管的摩擦力
超细管径: 同级别最细管径

配适性

球囊直径: 2-6mm
球囊长度: 20-250mm
球囊导管长度: 90,130,150cm

扩张性

命名压: 8 ATM (全尺寸)
爆破压: 18 ATM (直径为2mm球囊)
14 ATM (直径2.5-6mm球囊)

