

精准呵护·自由随心

全数字化定制角膜塑形镜



佳视研究所

随时随地
专业学术交流平台

北京视达佳科技有限公司
地址：北京市东城区崇文门外大街8号
哈德门广场西塔904
电话：010-67124986

上海视达佳科技有限公司
地址：上海市徐汇区淮海中路1325号
1203室
电话：021-64185972

重庆视达佳科技有限公司
地址：重庆市经开区长生桥镇玉马路8
号413室
电话：021-64185972

天津视达佳科技有限公司
地址：天津市武清区京津科技谷产业
园和园道89号15号楼1层
电话：022-60913521

精准呵护 自由随心

全数字化定制角膜塑形镜

+86-021-64185972
www.mastervision.cn

SPD MASTER VISION

视达佳是一家中外合资的全球性视觉健康产品领域制造商，集研发、设计、生产、销售及服务于一身。于 2014 年在天津投产了第一家采用先进生产工艺流程的国内生产基地，随后启动临床注册研究，并于 2021 年获得国家药品监督管理局批准。

致力于不断创新的视达佳，融合了前沿的设计技术、高尖端制造工艺和高质量的服务理念，致力于给中国青少年提供更好的近视防控产品。

科技

通过创新前沿科技，推动行业领先发展

信赖

用专业赢得信赖，与医生共同成长

专业

研发技术领先的产品，打造专业学术交流平台，助力行业人才培养

沟通

倡导科学沟通，提高社会大众对眼健康的认知

探索


助力人们勇敢追逐心中向往，探索人生精彩的各种可能

ORTHO-K LENS DIGITAL SOLUTION

全数字化定制 一眼一镜




毫厘之间 精准掌控



角膜地形图引导设计

高质量采集角膜上近万个点的数据，模拟出患者真实角膜表面形态。



全球领先的数字化定制软件


可视化泪液高度图，直观展示镜片和角膜的关系，精细调整即刻呈现；

多个参数可自定义调整，根据患者角膜情况做精细调整。




纳米级数字化加工

采用数字化加工工艺，精度可达纳米级，各弧段平滑过渡，佩戴更舒适。



不止于精准

扩能增效 自由探索



轻松应对不同形态角膜

可实现对称或非对称定制，轻松应对不同形态角膜，提高不规则角膜镜片配适效果。



效率提升 节约成本

软件设计，减少患者等待时间。
无试戴风险，无清洁成本。

全数字化定制角膜塑形镜



镜片参数

矫正度数：近视-1.0D~-4.0D，散光1.5D以内，调整幅度0.25D

目标屈光度：可自定义 调整幅度0.25D

总直径：9.60~11.60mm 调整幅度0.10mm

基弧直径：5.50~7.00mm 调整幅度0.10mm

基弧曲率半径：7.50~9.93mm 调整幅度0.01mm

反转弧区直径：6.30~9.00mm 调整幅度0.10mm

配适弧区直径：8.60~10.60mm 调整幅度0.10mm

中心厚度：0.15~0.30mm 调整幅度0.01mm

镜片颜色：左蓝右灰

镜片材质：Optimum Extreme 125Dk/t

产品名称：角膜塑形用硬性透气接触镜
注册证编号：国械注准20213160638

生产企业：天津视达佳科技有限公司
企业地址：天津市武清区京津科技谷产业园和园道89号15号楼一层

禁忌内容或者注意事项详见说明书。
请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。